


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-A-R3/S

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

80

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

80

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Algılama ucu çapı [mm]

3

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

10

Boy [mm]

175; (-5 mm)

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

20

Malzemeler

Adaptör: PPE

Fiber malzemesi

Cam

E20497



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-A-R3/S

Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet