


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-M-V-M6/1,5M



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

Uygulama

Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım; Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

36

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

36

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...150

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

101,5

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

Algılama ucu çapı [mm]

7

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

45

Boy [mm]

1500

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

20

E20523



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-M-V-M6/1,5M

Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	Metal silikon
Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 4 x M6, paslanmaz çelik
	dişli kilit rondelalar: 2
	Tırtırlı somun: 1 x M11
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet