


Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-00-M-V-M6/2m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20570

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

32

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

32

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...150

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

45

Boy

[mm]

2000

E20524



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-M-V-M6/2m

Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	Metal silikon
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet