


## Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-00-M-V-E3/2,5m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

## İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

## OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

28

## OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

28

## Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...150

## Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı [mm]

3

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

10

Boy [mm]

2500

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

20

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

# E20528



## Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-M-V-E3/2,5m

Fiber kılıfı malzemesi

Metal silikon

### Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet