


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-M-V-R4/2,5m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

28

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

28

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...150

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Algılama ucu çapı [mm]

4

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

10

Boy [mm]

2500

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

20

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

E20531



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-M-V-R4/2,5m

Fiber kılıfı malzemesi

Metal silikon

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet