


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-M-V-E3/2,5m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

85

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

85

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...150

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı [mm]

3

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

10

Boy [mm]

2500

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

20

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

E20538



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-M-V-E3/2,5m

Fiber kılıfı malzemesi

Metal silikon

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet