


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-30-N-V-M8

Üretimi devam etmiyor



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

70

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

113,6

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M8

Boy [mm]

600

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30

Fiber düzeni



Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Fiber kılıfı malzemesi

Vitalon

E20575



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-30-N-V-M8

Aksesuarlar

Parçalar

Altıgen somunlar: 2 x M8

dişli kilit rondelalar: 2

Tırtırlı somun: 1 x M30

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet