


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OBF

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

200

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...70

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M3

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

20

Boy [mm]

600

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30

Fiber malzemesi

PMMA


Fiber başı malzemesi

Alüminyum

Fiber kılıfı malzemesi

PE

E20607



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)

Fiber optik için kesici:, E20600

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet