


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OBF

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

70

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...70

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

35

Boy [mm]

600

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30

Fiber malzemesi

PMMA

Fiber başı malzemesi

Alüminyum

Fiber kılıfı malzemesi

PE

E20631



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)

Fiber optik için kesici:, E20600

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet