


Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
--------------------	---------------------------

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OBF
---	-----

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	70
------------------------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...70
------------------------	----------

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi	düz
Algılama ucu vida dişi	M6
Algılama kafasının uzunluğu [mm]	35
Boy [mm]	1000
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	30
Fiber malzemesi	PMMA
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PE

E20632



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)

Fiber optik için kesici:, E20600

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet