


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-MPV-M6/3M



Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansimalı sensör
Uygulama	Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım; Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OCF; OKF; OUF
---	---------------

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	250
------------------------------------	-----

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	13
------------------------------------	----

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	13
------------------------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...80
------------------------	----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	158
Algılama ucu çeşidi	düz
Algılama ucu vida dişi	M6
Boy [mm]	3000
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20
Fiber düzeni	
Fiber malzemesi	PMMA
Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	Metal silikon

E20692



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-MPV-M6/3M

Aksesuarlar

Parçalar

Altıgen somunlar: 2 x M6, paslanmaz çelik

dişli kilit rondelalar: 2

Tırtırlı somun: 1 x M11

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet