


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-E-A-M4R/1m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OBF

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

120

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...70

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M4

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

15

Boy

[mm]

1000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30

Fiber malzemesi

Akrilik

Fiber başı malzemesi

Alüminyum

Fiber kılıfı malzemesi

PE

E20701



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-E-A-M4R/1m

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet