


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH080MSS0002B08



Uygulama

Sistem	ekranlı kablo
--------	---------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC/DC
----------------------	------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	125,5
Boyutlar [mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	çinko döküm, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E20738



Soketli bağlantı kablosu


ADOGH080MSS0002B08

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, siyah, ekranlı; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı



Bağlantı

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

DIN 47100 renkleri Kablo renkleri :

BN = kahve rengi

BU = mavi

GN = yeşil

GY = gri

PK = pembe

WH = beyaz

YE = sarı

screen = ekran