


Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-18-A-A-M6/1M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OGF

OGF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

15

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

25

Boy [mm]

1000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

20

Malzemeler

Adaptör: PPE

Fiber malzemesi

Cam


Fiber başı malzemesi

Alüminyum

Fiber kılıfı malzemesi

PVC

E20742



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-18-A-A-M6/1M

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet