


Fiber optik cisimden yansımali sensör için algılama ucu

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20765

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OB50; OBF; OO50

OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

15

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

25

OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

45

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...70

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

0,007

Algılama ucu çeşidi

düz

**Fiber optik cisimden yansımali sensör için algılama ucu**

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Algılama ucu vida dişi	M5
Boy [mm]	yapılandırılabilir
Fiber düzeni	⦿
Malzemeler	Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı
Fiber malzemesi	PMMA
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 2 x M5 dişli kilit rondelalar: 2
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet