


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-EPA

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20606

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Uygulama

Endüstriyel ortamlarda kullanım için

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -30...70

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	46
Algılama ucu çeşidi	düz
Boy [mm]	2000; (tek tarafa tutturulmuş fiber 4 x 1000 mm)
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	30
Fiber çapı [mm]	1
Fiber malzemesi	PMMA
Fiber kılıfı malzemesi	PE

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet