

E20773



Makara akrilik fiber optikler

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M




Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-30...70
-------------------	------	----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	335,1
Boy	[mm]	20000; (yapılandırılabilir)
Minimum bükülme yarıçapı	[mm]	30
Fiber düzeni		●
Fiber çapı	[mm]	1
Dış çap	[mm]	2,2
Fiber malzemesi		PMMA
Fiber kılıfı malzemesi		PE

E20773



Makara akrilik fiber optikler

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet