

E20779



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-EPA-E4/F1X1/2M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

No scale drawing available

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OBF
---	-----

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	200
------------------------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...70
------------------------	----------

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi	düz
Boy [mm]	2000
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	30
Fiber malzemesi	PMMA
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PE

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	Fiber optik için kesici:, E20600
-------------------------	----------------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------