



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-M-V-R4/1m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20495

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available

Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...150

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Boy

[mm]

1000

Minimum bükülme yarıçapı

[mm]

20

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Fiber kılıfı malzemesi

Metal silikon

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet