


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-M-V-R3/5M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

50

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

50

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

0,001

Boy [mm]

5000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

20

Fiber düzeni



Fiber başı malzemesi

paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Fiber kılıfı malzemesi

Metal silikon

Aksesuarlar

Parçalar

E20103