


Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-50-V-V-M5/16



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OBF; ODF; OMF

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

150

ODF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

1

OMF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

175

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-58...315

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

126,5

Algılama ucu çeşidi

düz

Boy [mm]

900

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

19

Fiber düzeni

①

Fiber malzemesi

Cam

E20822



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-50-V-V-M5/16

Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 2
	kelepçeleme yüzüğü: 2
	O-Ring: 2
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet