


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-50-V-V-M5/16



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OBF; ODF; OMF

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

1000

ODF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

4

OMF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

800

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-58...315

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

197

Algılama ucu çeşidi

düz

Boy [mm]

900

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

19

Fiber düzeni

●

Fiber malzemesi

Cam

E20823



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-50-V-V-M5/16

Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 4 x M8
	kelepçeleme yüzüğü: 2
	O-Ring: 2
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet