


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-50-V-V-R5



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OBF; ODF; OMF

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

150

ODF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

1

OMF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

175

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-58...315

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

112

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Algılama ucu çapı [mm]

5

Boy [mm]

900

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

19

Fiber düzeni



E20829



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-50-V-V-R5

Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet