


Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-00-P-A-M4

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

20

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

20

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M4

Boy [mm]

600

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

20

Malzemeler

Adaptör: ABS

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

Alüminyum

E20835



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-P-A-M4

Fiber kılıfı malzemesi

PVC

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet