


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-50-V-V-E4,7



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OBF; ODF; OMF

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

150

ODF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

1

OMF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

175

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-58...315

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

112,5

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı

[mm]

4,7

Boy

[mm]

900

Fiber düzeni



Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Fiber kılıfı malzemesi

paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet