


Reflektörden yansımali lazer sensörler için reflektör

REFLECTOR LASER TS-19



1 M3 8 mm derinlik

Uygulama

Dizayn	yuvarlak, reflektörden yansımali lazer sensörler için, M3
--------	---

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-10...60
-------------------	------	----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	3
Boyutlar	[mm]	Ø 19 / L = 5
Reflektör yüzeyi	[mm]	Ø 17
Malzemeler	vida: paslanmaz çelik (1,4401 / 316); rondela: paslanmaz çelik (1,4401 / 316); Somun: paslanmaz çelik (1,4401 / 316); ön panel: PMMA; baz: ABS	

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------