


Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-00-P-A-E3



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

Uygulama

Endüstriyel ortamlarda kullanım için

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF; OOF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

200

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

46

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı

[mm]

3

Algılama kafasının uzunluğu

[mm]

25

Boy

[mm]

600

E20052



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-P-A-E3

Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20
Fiber düzeni	①
Malzemeler	Adaptör: PPE
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Aksesuarlar	
Parçalar	E20105
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet