


## Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-P-A-R4



## Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

Uygulama

Endüstriyel ortamlarda kullanım için

## İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OCF; OKF; OOF; OUF

## OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

340

## OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

## OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

200

## OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

## Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...80

## Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

47

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Algılama ucu çapı

[mm]

4

# E20054



## Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-P-A-R4

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 10           |
| Boy [mm]                         | 600          |
| Minimum bükülme yarıçapı [mm]    | 20           |
| Fiber düzeni                     | ①            |
| Malzemeler                       | Adaptör: PPE |
| Fiber malzemesi                  | Cam          |
| Fiber başı malzemesi             | Alüminyum    |
| Fiber kılıfı malzemesi           | PVC          |
| Aksesuarlar                      |              |
| Parçalar                         | E20103       |
| Açıklamalar                      |              |
| Paket miktarı                    | 1 adet       |