


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-A-M6



Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansimalı sensör
Uygulama	Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OKF; OUF; OOF; OCF
---	--------------------

OCF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	330
------------------------------------	-----

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	40
------------------------------------	----

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	200
------------------------------------	-----

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	40
------------------------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...290
------------------------	-----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	48,5
Algılama ucu çeşidi	düz
Algılama ucu vida dişi	M6

E20055



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-A-M6

Boy	[mm]	600
Minimum bükülme yarıçapı	[mm]	20; (sabit kurulum için)
Fiber düzeni		①
Malzemeler		Adaptör: ABS
Fiber malzemesi		Cam
Fiber başı malzemesi		Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi		Alüminyum
Aksesuarlar		
Parçalar		Altıgen somunlar: 2 x M6, paslanmaz çelik
		dişli kilit rondelalar: 2
		Tırtırlı somun: 1 x M11
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet