


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-A-R4



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

Uygulama

Endüstriyel ortamlarda kullanım için; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

290

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

200

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

51,5

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Algılama ucu çapı [mm]

4

E20058



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-A-R4

Algılama kafasının uzunluğu [mm]	10
Boy [mm]	600
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20; (sabit kurulum için)
Fiber düzeni	①
Malzemeler	Adaptör: ABS
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum

Aksesuarlar

Parçalar	Montaj kelepçesi:, E10221
----------	---------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------