


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-A-M4



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

Uygulama

Küçük eğilme yarıçapı

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

790

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

120

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

400

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

120

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

41

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M4

E20059



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-A-M4

Algılama kafasının uzunluğu [mm]	15
Boy [mm]	600
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	10
Fiber düzeni	●
Malzemeler	Adaptör: PPE
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC

Aksesuarlar

Parçalar	Altıgen somunlar: 4 x M4
	dişli kilit rondelalar: 4
	Tırtırlı somun: 1 x M11

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------