


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-V-E1



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

Uygulama

Küçük eğilme yarıçapı

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

420

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

50

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

160

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

50

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

49

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı [mm]

1

E20061



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-V-E1

Algılama kafasının uzunluğu [mm]	5
Boy [mm]	600
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	10
Fiber düzeni	●
Malzemeler	Adaptör: PPE
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	PVC

Aksesuarlar

Parçalar	Montaj kelepçesi:, E20107
----------	---------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------