


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-A-R4/1,5



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

Uygulama

Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF; OOF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

36

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

180

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

36

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

72

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Algılama ucu çapı [mm]

4

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

10

Boy [mm]

1500

E20072



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-A-R4/1,5

Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20; (sabit kurulum için)
Fiber düzeni	①
Malzemeler	Adaptör: ABS
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Aksesuarlar	
Parçalar	Montaj kelepçesi:, E10221
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet