


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-P-V-E1/1M



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

Uygulama

Endüstriyel ortamlarda kullanım için

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF; OOF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

8

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

24

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

8

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

41

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı

[mm]

1

Algılama kafasının uzunluğu

[mm]

5

Boy

[mm]

1000

E20077



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-P-V-E1/1M

Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20
Fiber düzeni	①
Malzemeler	Adaptör: PPE
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Aksesuarlar	
Parçalar	Montaj kelepçesi:, E20107
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet