


Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-00-M-E3



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

Uygulama

Endüstriyel ortamlarda kullanım için

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

360

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

12,5

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı [mm]

3

Boy [mm]

26

Fiber düzeni



E20078



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-M-E3

Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Pirinç
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet