


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-A-M6/1,5M



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

Uygulama

Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

270

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

36

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

36

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

72,5

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

35

Boy [mm]

1500

E20086



Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-00-A-A-M6/1,5M

Minimum bükölme yarıçapı [mm]	20; (sabit kurulum için)
Fiber düzeni	ⓘ
Malzemeler	Adaptör: ABS
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 2 x M6, paslanmaz çelik
	dişli kilit rondelalar: 2
	Tırtırlı somun: 1 x M11
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet