


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-A-E2,5/1M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

120

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

120

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı [mm]

2,5

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

10

Boy [mm]

1000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

10


Malzemeler

Adaptör: PPE

Fiber malzemesi

Cam

E20091



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-A-E2,5/1M

Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet