


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi Cismiden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm] 40

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm] 40

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi düz

Algılama ucu çapı [mm] 3

Algılama kafasının uzunluğu [mm] 25

Boy [mm] 800

Minimum bükülme yarıçapı [mm] 20

Malzemeler Adaptör: PPE

Fiber malzemesi Cam

E20095



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet