


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-V-E1/1M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

50

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

50

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı [mm]

1

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

5

Boy [mm]

1000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

10

Malzemeler

Adaptör: PPE

Fiber malzemesi

Cam

E20109



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-V-E1/1M

Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet