


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-A-M6/0,11M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansimalı sensör
--------------------	---------------------------

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OKF; OUF
---	----------

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	40
------------------------------------	----

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	40
------------------------------------	----


Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...290
------------------------	-----------

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi	düz
Algılama ucu vida dişi	M6
Algılama kafasının uzunluğu [mm]	35
Boy [mm]	110
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20
Malzemeler	Adaptör: ABS
Fiber malzemesi	Cam

E20114



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-A-M6/0,11M

Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet