


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-V-M6

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm] 40

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm] 40

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -40...290

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi düz

Algılama ucu vida dişi M6

Algılama kafasının uzunluğu [mm] 35

Boy [mm] 600

Minimum bükülme yarıçapı [mm] 20

Malzemeler Adaptör: ABS

Fiber malzemesi Cam

E20118



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-V-M6

Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet