


Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-00-A-A-M6/2M



Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
Uygulama	Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Fiber optik algılama mesafesi [mm]	300
OKF	
Fiber optik algılama mesafesi [mm]	32
OOF	
Fiber optik algılama mesafesi [mm]	160
OUF	
Fiber optik algılama mesafesi [mm]	32

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...290
------------------------	-----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	87,5
Algılama ucu çeşidi	düz
Algılama ucu vida dişi	M6



Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-00-A-A-M6/2M

Algılama kafasının uzunluğu [mm]	35
Boy [mm]	2000
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20; (sabit kurulum için)
Fiber düzeni	①
Malzemeler	Adaptör: ABS
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum

Aksesuarlar

Parçalar	Altıgen somunlar: 2 x M6, paslanmaz çelik
	dişli kilit rondelalar: 2
	Tırtırlı somun: 1 x M11

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------