


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-A-A-M4



Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
Uygulama	Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Fiber optik algılama mesafesi [mm]	1200
OKF	
Fiber optik algılama mesafesi [mm]	120
OOF	
Fiber optik algılama mesafesi [mm]	400
OUF	
Fiber optik algılama mesafesi [mm]	120

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...290
------------------------	-----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	56
Algılama ucu çeşidi	düz
Algılama ucu vida dişi	M4

E20128



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-A-A-M4

Algılama kafasının uzunluğu [mm]	15
Boy [mm]	600
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20; (sabit kurulum için)
Fiber düzeni	●
Malzemeler	Adaptör: ABS
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum

Aksesuarlar

Parçalar	Altıgen somunlar: 4 x M4
	dişli kilit rondelalar: 4
	Tırtırlı somun: 1 x M11

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------