


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-A-A-R3



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

Uygulama

Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

990

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

120

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

400

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

120

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

69

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Algılama ucu çapı [mm]

3

E20129



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-A-A-R3

Algılama kafasının uzunluğu [mm]	10
Boy [mm]	600
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20; (sabit kurulum için)
Fiber düzeni	●
Malzemeler	Adaptör: ABS
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Aksesuarlar	
Parçalar	E20103
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet