


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-A-A-E3/1M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20367

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

120

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

120

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı

[mm]

3

Algılama kafasının uzunluğu

[mm]


10

Boy

[mm]

1000

E20141



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-A-A-E3/1M

Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20
Malzemeler	Adaptör: ABS
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet