


Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-30-A-A-M8/2M

Üretimi devam etmiyor

Alternatif kodlar: E20137

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

56

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

164

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M8

Boy [mm]

2000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30; (sabit kurulum için)

Fiber düzeni



**Fiber optik cisimden yansimalı sensör**

FT-30-A-A-M8/2M

Malzemeler	Adaptör: PA
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 2 x M8, paslanmaz çelik
	dişli kilit rondelalar: 2
	Tırtırlı somun: 1 x M30
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet