




Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-00-P-A-E3/0,8M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20123

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı

[mm]

3

Algılama kafasının uzunluğu

[mm]

25

Boy

[mm]

800

E20149



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-P-A-E3/0,8M

Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20
Malzemeler	Adaptör: PPE
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet