


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-30-P-A-R8



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

Uygulama

Endüstriyel ortamlarda kullanım için

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

70

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

91

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Algılama ucu çapı [mm]

8

Boy [mm]

600

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30

Fiber düzeni

①

Malzemeler

Adaptör: PA

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

Alüminyum

E20157



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-30-P-A-R8

Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Aksesuarlar	
Parçalar	E20353
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet