


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-A-A-R6



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

Uygulama

Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

300

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

113,5

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Algılama ucu çapı [mm]

6

Boy [mm]

600

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30; (sabit kurulum için)

Fiber düzeni



Malzemeler

Adaptör: PA

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

Alüminyum

E20161



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-A-A-R6

Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Aksesuarlar	
Parçalar	Montaj kelepçesi:, E10221
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet