


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-A-A-R3

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

100

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

88,4

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Algılama ucu çapı

[mm]

3

Boy

[mm]

600

Minimum bükülme yarıçapı

[mm]

30; (sabit kurulum için)

Fiber düzeni



Malzemeler

Adaptör: PA

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

Alüminyum

E20163



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-A-A-R3

Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Aksesuarlar	
Parçalar	E20103
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet